


DESENGRASANTE INDUSTRIAL A BASE DE BIOSURFACTANTES



FÓRMULA EXCLUSIVA IPC



Foto: Pro Contractual



CYCLONE BIOTECH* DÉGRAISSANT

DESDENGRASANTES Y LIMPIADORES

ACCIÓN

- Desengrasar las superficies

INNOVACIÓN:

● Fórmula única exclusiva IPC que garantiza un potente desengrasado y disuelve instantáneamente la suciedad industrial de cualquier índole.

● *Enriquecida con biosurfactantes (tensoactivos naturales fabricados por microorganismos) y tensoactivos vegetales, para un mayor poder desincrustante en todos los soportes.

● Ideal para la limpieza de todas las superficies en la industria.

PROTECCIÓN:

● No mancha los soportes.

● No deja ninguna capa grasa.

CONSEJO:

● Eficaz en todos los tipos de suciedad: grasas y aceites (minerales, animales, vegetales), depósitos de resina, suciedad industrial, residuos de yantas, aceite de corte, contaminación atmosférica, depósitos de hollín, depósitos de azúcar, resina vegetal, residuos de pegamento...

● Se utiliza en todas las superficies: acero inoxidable, acero, cromo, aluminio, plásticos (incluido el linóleo, ballatum y Plexiglass), PVC, esmalte, baldosas, textil, vidrio, filtros de climatización...

● Ideal para todas las industrias: agroalimentaria, alimentaria, automóvil, siderurgia, garajes, carrocerías, artesanos, servicios técnicos, servicios de zonas verdes...

● Utilizable en Agricultura ecológica conforme al Decreto 08/09/1999 modificado por el Decreto del 19/12/2013, así como los Anexos VII del Reglamento 889/2008 y II de las especificaciones francesas para la producción ecológica.

MODO DE EMPLEO:

- Utilizar puro o diluido al 50% dependiendo del grado de desengrase deseado.
- Use la solución a razón de 6,5 ml/m² (5 pulverizaciones distribuidas uniformemente) a la frecuencia de una aplicación por departamento / turno.
- Renovar en caso de contaminación accidental.
- Pulverice el producto directamente sobre las superficies a limpiar.
- Dejar actuar.
- Secar.
- Aclarar las superficies en contacto con alimentos con agua potable.
- Se puede utilizar en cuba de ultrasonidos.


CARACTERÍSTICAS:

- Líquido fluido sin fragancia de incoloro a amarillo pálido.


ENVASES:



Pulverizador 750 ml




CubiPC 10 L



Fut 60 L y 200 L

pH :



JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- PROFIBRE ● MAGIC FIBRE ● MEMO FIBRE

IR: